

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento SNMG 120408, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aparas	VM
Tipo	HB7130-2
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Número de trocas/cortes	8
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Aplicação principal	M
#Raio do canto	0,8 mm
Material de corte	HM

Ficha de dados

Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear