

SNMG 120412, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251226 HB7120-1
GTIN	4045197819963
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Quebra-aperas	VM
Raio do canto	1,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 260 m/min
Aplicação principal	M
Tipo	HB7120-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120412
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar