

**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T304, para processamento médio, Tipo: HB7130-2****Dados do pedido**

Número do pedido	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Tolerância	M
Aplicação principal	M
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Quebra-aparas	VM
Tipo	HB7130-2
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	70 - 240 m/min

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar