

Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 09T304, para processamento médio, Tipo: HB7130-2**Dados do pedido**

Número do pedido	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	VM
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Número de trocas/cortes	2
Tipo	HB7130-2
Tolerância	M

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar