

Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 160404, para acabamento, Tipo: HB7130-2**Dados do pedido**

Número do pedido	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 270 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	M
Número de trocas/cortes	2
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aparas	VS
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160404
Raio do canto	0,4 mm

Tipo	HB7130-2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear