

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160404, para acabamento****Dados do pedido**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 261372 HB7130-2 |
| GTIN             | 4062406750459   |
| Classe de artigo | 21G             |

**Descrição técnica**

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Número de trocas/cortes                       | 2                         |
| Condição de corte                             | ligeiramente interrompido |
| Avanço f                                      | 0,1 - 0,3 mm/U            |
| Quebra-aparas                                 | VS                        |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento                |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 80 - 270 m/min            |
| Tolerância                                    | M                         |
| #Raio do canto                                | 0,4 mm                    |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,2 - 1,5 mm              |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | VCMT 160404               |
| Tipo                                          | HB7130-2                  |

## Ficha de dados

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Aplicação principal | M                                            |
| Material de corte   | HM                                           |
| Tipo de produto     | Pastilha de corte<br>reversível para tornear |