



## Dados do pedido

Número do pedido	323800 4
GTIN	4045197296740
Classe de artigo	32L

## Descrição

### Modelo:

Point angle 60°, surfaces ground.

**Half point** with deep inserted **carbide centre**. This offers particularly good access for the turning tool to the end face of the component.

The carbide tipped lathe centres are marked with a groove to indicate maximum regrinding allowance.

### Norma:

**DIN 806**

## Descrição técnica

Comprimento da superfície L <sub>1</sub>	50 mm
Ø exterior D	31,6 mm
Ø do metal duro H	14 mm
Distância entre pontas da superfície b	5 mm
Cone Morse	4
Comprimento total L	160 mm
Tipo de produto	Ponta de centragem