

Garant**Suporte de ferramentas com roquete, Totalmente em aço, Comprimento total: 110mm****Dados do pedido**

Número do pedido	148701 110
GTIN	4062406754648
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Com mandril com dois mordentes para aperto de hastes quadradas. Cabo em T deslocável com entalhes no centro e em ambas as extremidades para engatar a esfera de bloqueio. **Suporte com revestimento de aço inoxidável.** Roquete comutável entre marcha à esquerda/direita ou fixo. **Design totalmente em aço** para elevadas cargas de binário. Mordentes de aperto fresados e temperados para uma elevada resistência e uma dureza ideal da superfície.

Utilização:

Adequada para corte de roscas em locais de difícil acesso.

Instrução:

As medidas do quadrado de outros tamanhos de brocas de roscar e escareadores encontram-se nas tabelas dos respetivos grupos de produtos.

Descrição técnica

Largura de aperto <input type="checkbox"/>	4,5 - 8 mm
Comprimento total	110 mm
para macho de roscar manual DIN 352	M5 – M12

Mordente sobressalente n.º 148712 tam.	110
Material	Totalmente em aço
Tipo de produto	Suporte de ferramentas