



## Dados do pedido

Número do pedido	081590 C-MULTI
GTIN	4013674161126
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

Estações de carregamento e manutenção controladas por microcontroladores para pilhas com **monitorização de compartimento individual** e deteção de defeitos da pilha. Indicador de estado por cada compartimento de carregamento, desligamento automático no final do carregamento, proteção contra sobrecarga e **carregamento de manutenção**. Tensão de entrada 100–240 V. Com tecnologia de carregamento inteligente "PERFECT 7" (teste rápido de capacidade, pré-carregamento protetor, análise da bateria, carregamento rápido, desligamento IQ, recarga completa, carregamento lento) e indicador LED de 3 cores para leitura do estado da célula.

### Utilização:

**Pontos de carregamento da bateria NiMH:** 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D e 1 × bloco de 9 V.

## Descrição técnica

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Tipo CAS 18 V
Comprimento	151,8 mm
corrente de carga máxima	0,8 A
Frequência de rede	50 Hz
Altura	149,6 mm

Tensão nominal	100 - 240 V
Largura	47 mm
Número máximo de pontos de carregamento	5
Interface	Interface USB
Tipo de produto	Carregador