

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160404
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	S
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Número de trocas/cortes	4
Aplicação secundária	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 90 m/min
Tolerância	M
Tipo	HB7415-1
Quebra-aperas	TIM

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar