

Retificadora reta, Tipo: GSL600E**Dados do pedido**

Número do pedido	077271 GSL600E
GTIN	4002395192946
Classe de artigo	07A

Descrição**Modelo:**

Retificadora reta universal com pré-seleção do número de rotações.

- **Fuso de retificação extra comprido e pESCOÇO de transmissão delgado com isolamento térmico para trabalhar em zonas de difícil acesso.**
- **Carcaça da transmissão de meta com apoio duplo. Cabo de alimentação de 4 m.**

Material fornecido:

Inclui pinça de aperto com Ø 6 mm, chave de aperto tam. 15/17.

Instrução:

Para fresas rotativas adequadas, ver n.º 540200 e seguintes.

Para pontas de esmerilar adequadas, ver no n.º 550600 e seguintes.

Para pontas de polir adequadas, ver no n.º 551850 e seguintes.

Descrição técnica

Consumo energético	600 W
vibração máxima conforme EN	3 m/s ²
Peso	1,9 kg
pré-seleção eletrónica do número de rotações	sim
Designação do fabricante	GSL600E
Faixa de rotação	10000 - 29000 r.p.m,
Ø máximo da pinça de aperto	6 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica

Tipo de produto

Retificadora reta