

**Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150608, para acabamento, Tipo: HB7130-2****Dados do pedido**

Número do pedido	250660 HB7130-2
GTIN	4062406750893
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Número de trocas/cortes	4
Aplicação principal	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Avanço $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 270 m/min
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7130-2
Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aperas	VS
Condição de corte	ligeiramente interrompido

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar