

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150612, para processamento médio, Tipo: HB7130-2



Dados do pedido

Número do pedido	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150612
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	VM
Óleo de corte	HM
Raio do canto	1,2 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Tipo	HB7130-2
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U

Número de trocas/cortes	4
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar