

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento RC.X 1204, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260650 HB725-1
GTIN	4062406766023
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Material de corte	HM
Aplicação principal	UNI
Número de trocas/cortes	4
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 230 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	RCMX 1204
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	HB725-1

Ficha de dados

Quebra-aparas	UM1
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear