

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T308, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Material de corte	HM
Tipo	HB725-1
Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 250 m/min
Aplicação principal	UNI
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Tolerância	M
Quebra-aperas	UM1
Condição de corte	ligeiramente interrompido

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
#Raio do canto	0,8 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar