

**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T302, para acabamento,
Tipo: HU7315-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGT 11T302
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,03 - 0,1 mm/U
Revestimento	sem revestimento
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Aplicação principal	N
Tipo	HU7315-1
Quebra- aparas	AF
Raio do canto	0,2 mm

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 600 m/min
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,6 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar