


Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 060204, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Condição de corte	contínuo
#Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Aplicação principal	N
Quebra-aparas	AF
Avanço f	0,03 - 0,1 mm/U
Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 600 m/min
Tolerância	G
Tipo	HB7315-1

Ficha de dados

Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGT 060204
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear