



Dados do pedido

Número do pedido	084160 120
GTIN	2050000966033
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Pastas de corte para aplicações específicas. Fácil de usar (imersão ou aplicação). Adere à aresta de corte e só se torna líquida durante o uso, boas propriedades de lubrificação, máxima capacidade de absorção de pressão.

Pasta de corte macia.

Vantagem:

Melhora a **vida útil da ferramenta**, a **potência de corte** e a **qualidade da superfície**. **Sem cloro** – não são produzidos vapores nocivos, é **ecológico**.

Utilização:

Universal para **corte de roscas, mandrilagem, fresagem, brochagem e serragem**. É essencial ao processar materiais **difíceis de processar**, como aços inoxidáveis e resistentes ao calor, ligas de níquel, titânio e semelhantes.

Descrição técnica

ponto de inflamação	250 °C
Cor	castanho
Temperatura de autoignição	320 °C

Versão	Lata
Forma	pasta
Temperatura de armazenamento	5 - 40 °C
Índice	0,12 l
Tipo de produto	Óleo de corte/óleo abrasivo