

Conjunto de mordentes superiores 3 peças, macio, para tipo de mandril: 140mm



Dados do pedido

Número do pedido	314400 140
GTIN	4019208035482
Classe de artigo	33R

Descrição

Modelo:

Superfície de contacto **finamente fresada, não brunida.**

Utilização:

Para aparafusar em mordentes de base temperados.

Material:

16 MnCr5

Indicado para:

Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.

Instrução:

- **Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.**
- **As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.**

Descrição técnica

Comprimento L	74 mm
Largura da ranhura D	7,96 mm
Distância entre furos b	38,1 mm
Comprimento da união A	12,67 mm
para tipo de mandril	140 mm
também adequado para tipo de mandril	160 mm

Altura H	42 mm
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhms
Tipo de produto	Mordente de mandril com espiral plana