

## Conjunto de mordentes superiores 3 peças, macio, para tipo de mandril: 200mm



### Dados do pedido

Número do pedido	314400 200
GTIN	4019208035499
Classe de artigo	33R

### Descrição

**Modelo:**

Superfície de contacto **finamente fresada, não brunida.**

**Utilização:**

Para aparafusar em mordentes de base temperados.

**Material:**

16 MnCr5

**Indicado para:**

**Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.**

**Instrução:**

- **Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.**
- **As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.**

### Descrição técnica

para tipo de mandril	200 mm
Largura da ranhura D	7,96 mm
Altura H	43 mm
Comprimento L	87 mm
Comprimento da união A	12,67 mm
Distância entre furos b	44,45 mm

adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto	Mordente de mandril com espiral plana