

Garant**Conjunto de sistema de troca rápida, Ø 50,8 mm, Tipo: SET****Dados do pedido**

Número do pedido	554077 SET
GTIN	4062406773991
Classe de artigo	51E

Descrição**Modelo:**

Gama de sistemas de troca rápida para processos de lixamento em vários níveis com **etapas de processamento perfeitamente coordenadas**.

Índice:

Cada 5 × discos abrasivos CER, n.º 554012 tam. 36, 80 e 120.

2 × discos de limpeza preliminar SiC n.º 554050 CRS.

Cada 3 × discos de limpeza A n.º 554054 tam. MED, FINE.

Cada 3 × discos de acabamento de velo n.º 554042, tam. 100, 180 e 280.

Prato abrasivo em borracha Ø da haste 6 mm, dureza média, 50 mm, n.º 554093 50.

Descrição técnica

Número de peças	33
Atributo do nome do produto	Ø 50,8 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo

Acessórios

Disco abrasivo(CER) Granulometria 120	554012 120
Disco abrasivo(CER) Granulometria 36	554012 36
Disco abrasivo(CER) Granulometria 80	554012 80
Disco de velo de acabamento Comparação da granulometria 100	554042 100
Disco de velo de acabamento Comparação da granulometria 180	554042 180
Disco de velo de acabamento Comparação da granulometria 280	554042 280
Disco de limpeza grosseiro (SiC) Modelo de velo CRS	554050 CRS
Disco de limpeza (A) Modelo de velo FINE	554054 FINE
Disco de limpeza (A) Modelo de velo MED	554054 MED
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmeio duro Ø exterior 50	554093 50