



Dados do pedido

Número do pedido	084220 0,3
GTIN	2050000966149
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Aplicação por meio de um pincel de lubrificação, lata de spray, frasco pulverizador ou dispositivo de lubrificação.

Óleo de corte para as máximas exigências. Não é recomendado misturar com óleo de corte mineral normal (não com óleo solúvel em água).

Vantagem:

Melhora a **vida útil da ferramenta**, a **potência de corte** e a **qualidade da superfície**. **Sem cloro** – não são produzidos vapores nocivos, é **ecológico**.

Utilização:

Universalmente adequado para **maquinação** (fresagem, torneamento, perfuração, corte de roscas, fresagem, mandrilagem, brochagem, serragem) bem como para a **enformação**. É essencial ao processar materiais **difíceis de processar**, como aços inoxidáveis e resistentes ao calor, ligas de níquel, titânio e semelhantes. Ideal para **metais não ferrosos**.

Produto mais espesso à base de óleo mineral com muito boa aptidão para corte de roscas, boa aderência.

Descrição técnica

Marcação de substância perigosa	GHS02: Chama
---------------------------------	--------------

Cabeça de pulverização	Standard
Ponto de ebulição	-44 °C
Cor	amarelo claro
Versão	Lata de spray
Temperatura de autoignição	365 °C
Temperatura de armazenamento	15 - 35 °C
Índice	0,3 l
Tipo de produto	Óleo de corte/óleo abrasivo