



## Mandril rotativo com quatro mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico, DIN 702-4, Ø exterior A: 80mm



### Dados do pedido

Número do pedido	312505 80
GTIN	4019208028293
Classe de artigo	36S

### Descrição

#### Modelo:

- Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.
- Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.
- Corpo de aço reduzido em peso e inércia.
- Alta precisão de concentricidade.

Forjado por estampagem para uma longa vida útil e **adequado para máquinas de alta velocidade.**

#### Utilização:

Para fusos de máquinas com alojamento de centragem cilíndrico ou para alojamento através de flange.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Material:

Aço

#### Material fornecido:

1 jogo = 4 mordentes de broca temperados, escalonados para fora.

1 jogo = 4 mordentes rotativos temperados, escalonados para dentro.

1 chave de aperto e parafusos ou pinos de aperto, consoante a versão do mandril.

#### Acessórios especiais:

**Para os mordentes sobresselentes e adicionais,** ver n.º 314100 – 315300. Proteção contra aparas ver n.º 312800.

**Instrução:**

A norma DIN 702-4 corresponde à norma antiga DIN 6350-1.

## Descrição técnica

Altura com mordente H <sub>2</sub>	53,5 mm
Passagem E	19 mm
n.º máximo de rotações	7000 r,p,m,
Altura sem mordente H <sub>1</sub>	39,5 mm
Ø exterior A	80 mm
Ø de centragem B	56 mm
Profundidade de centragem C	3 mm
Peso	1,7 kg
Quadrado de chave K	6 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Aço
Código de cor para acessório	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhms
Tipo de produto	Mandril com espiral plana