



Dados do pedido

Número do pedido	436422 0,07/40
GTIN	4059192013660
Classe de artigo	43A

Descrição

Modelo:

Comparadores de alavanca de alta precisão num modelo prático e robusto. A caixa e os prismas de retenção de cauda de andorinha são feitos de uma peça única, o que torna a fixação particularmente rígida. Proteção contra corrosão graças ao revestimento cromado mate da caixa.

Leitura de 1/1000.

Utilização:

Como medidor comparador preciso para verificar o desvio da medida nominal em ensaios de concentricidade, para medições internas, para verificar o paralelismo e a planicidade, bem como para alinhar peças de trabalho.

Material fornecido:

Inclui cavilha de aperto com \varnothing 8 mm.

Acessórios especiais:

Suporte quadrado n.º 436510, suporte de centragem n.º 436512, suporte de medição articulado n.º 359680.

Peça sobresselente:

Apalpadores sobresselentes com esfera de MD ou rubi disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Força de medição	0,2 N
------------------	-------

Leitura	0,001 mm
Margem de reversão do valor medido f_u	2 μ m
Margem total de desvio $f_{tot.}$	4 μ m
\varnothing da caixa	40 mm
Margem de desvio f_e	3 μ m
Faixa de medição por direção	0,07 mm
Área de rotação	2×110 grau
\varnothing do veio de fixação h6	8 mm
Comprimento do braço apalpador	9,1 mm
\varnothing da esfera de medição	2 mm
Norma	Norma de fábrica
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	C5
Tipo de produto	Comparador de alavanca

Prestações de serviços

Calibração Comparador de alavanca Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibração DAkkS Comparador de alavanca Tipo ANALOG	023340 ANALOG

Acessórios

Suporte de medição articulado Raio de ação 120	359680 120
Apalpador HM comprimento do braço apalpador 9,1 mm \varnothing da esfera de medição 2	436423 2