


Mordente de aperto estável, largura do mordente: 75mm**Dados do pedido**

Número do pedido	375130 75
GTIN	4020772073220
Classe de artigo	35A

Descrição**Modelo:**

Design muito estável, alto com forte força baixa e de aperto. A guia do mordente de aperto angular prende a peça de forma segura para baixo na mesa da máquina. Os mordentes de aperto substituíveis são reversíveis, o lado liso pode ser usado para peças processadas, o lado ranhurado para peças em bruto.

Utilização:

Para fixação lateral de peças de trabalho altas com uma força de aperto elevada.

Material:

Corpo base feito de ferro fundido maleável, mordentes de aperto temperados.

Descrição técnica

Altura mínima	100 mm
Tamanho da chave	14 mm
Altura intermédia h_1	45 mm
largura do mordente	75 mm
Largura da fenda	26 mm
Curso de fixação	11 mm
comprimento total	230 mm
para largura da ranhura a	28 mm

para largura da ranhura a	20 mm
para largura da ranhura a	22 mm
para largura da ranhura a	30 mm
para largura da ranhura a	24 mm
Altura máxima	118 mm
Tipo	6497
Tipo de produto	Grampo de fixação por força descendente