

Ficha de dados

Garant

Fresa de ponta esférica de MDI, sem revestimento, Ø DC: 1



Dados do pedido

Número do pedido	207106 1
GTIN	4045197540416
Classe de artigo	11X

Descrição técnica

Projeção L ₁ incl. exposição	3 mm
Ø de exposição D ₁	0,95 mm
Número de dentes Z	2
Avanço f _z para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm ²	0,006 mm
Ø das lâminas D _c	1 mm
Avanço f _z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,006 mm
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	50 mm
Comprimento da lâmina L _c	2 mm
Ângulo espiral	30 grau
Raio R	0,5 mm
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	e8
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical

Ficha de dados

Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,5xD ao rebordear
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,05xD na fresagem de cópia
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa esférica e de ponta esférica

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/207106-1>