




## Dados do pedido

Número do pedido	270639 4/6
GTIN	2050002067097
Classe de artigo	24U

## Descrição

### Modelo:

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

### Atenção:

São possíveis  $\varnothing$  de corte maiores sem modificação.

$D_1 = D_{\min}$   $\varnothing$  interior.

$D_2 = D_{\min}$   $\varnothing$  exterior.

## Descrição técnica

profundidade de incisão máxima $t_{\max}$ .	3,3 mm
$\varnothing D$	4 mm
Refrigeração interior	não
f	2,2 mm
Largura de incisão w	1 mm
$\varnothing D_1$	4 mm
$\varnothing D_2$	6 mm
Designação do fabricante	A2VAX800
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
--	----------------	-------	------------

Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado