

Ficha de dados

Mahr

Base com micrómetro com comparador de precisão, Faixa de medição: 0-50



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 424805 0-50 |
| GTIN | 4059192004774 |
| Classe de artigo | 43A |

Descrição

Versão:

Robusto aro em aço, inclinável em 45° contra base estável. Batente ajustável em altura. Fuso de medição em aço inoxidável, temperado e distendido. Superfícies de medição com ponta de metal duro. Elementos de comando e peças de leitura cromadas mate. Com protetor de mãos isolante. Força de medição constante. Contra-apalpador móvel; elevação com alavanca de retorno. Especialmente indicado para peças em série precisas e verificação rápida.

Precisão:

Comparador de precisão de 1 µm – micrómetro com desvio de medição E MPE $\pm 2 \mu\text{m}$.

Material fornecido:

Inclui comparador de precisão Millimess n.º 434674 tam. 50/1.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Leitura do micrómetro | 0,005 mm |
| Faixa de medição | 0 - 50 mm |
| Ø do tambor micrométrico | 25 mm |
| Ø do fuso | 7,5 mm |
| Faixa de medição do comparador de precisão | $\pm 0,05 \text{ mm}$ |

Ficha de dados

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Leitura do comparador de precisão | 0,001 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm |
| Tecnologia de medição | analógico |
| Calibração | B14 |
| Tipo de produto | Micrómetro de comparador de precisão |

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/424805-0-50>