

Garant**Extensão de metal duro para fresa aparafusada $\varnothing d = 25$ mm, Rosca M \times L: M12X196****Dados do pedido**

Número do pedido	301366 M12X196
GTIN	4062406786021
Classe de artigo	31Z

Descrição**Modelo:**

Extensão de metal duro integral com propriedades de amortecimento de vibrações, tolerância da haste h6, versão comprida e fina.

Utilização:

Especialmente para utilização em mandris de encaixe por contração. A combinação perfeita entre as extensões de aço padrão e as extensões Densimet®.

Descrição técnica

\varnothing do furo D_1	12,5 mm
\varnothing da haste d	25 mm
Rosca M	M12
\varnothing exterior D	23 mm
Comprimento útil L_1	140 mm
Comprimento total L_{tot}	196 mm
Alojamento	$\varnothing d = 25$ mm
Refrigeração interior	sim
Oscilação	amortecido
Tipo de produto	Extensão

