

Garant**Extensão de metal duro para fresa aparafusada Ø d = 25 mm, Rosca M × L: M12X125****Dados do pedido**

Número do pedido	301386 M12X125
GTIN	4062406786151
Classe de artigo	31Z

Descrição**Modelo:**

Extensão de metal duro integral com propriedades de amortecimento de vibrações, tolerância da haste h6, versão comprida e fina.

Utilização:

Especialmente para utilização em mandris de encaixe por contração. A combinação perfeita entre as extensões de aço padrão e as extensões Densimet®.

Descrição técnica

Ø da haste d	25 mm
Comprimento total L _{tot.}	125 mm
Ø exterior D	20,8 mm
Comprimento útil L ₁	60 mm
Ø do furo D ₁	12,5 mm
Rosca M	M12
Refrigeração interior	sim
Oscilação	amortecido
Tipo de produto	Extensão

