

duMONT**Brocha por compressão quadrada HSS Ajuste H8, Tipo: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	290426 8
GTIN	
Classe de artigo	29J

Descrição**Utilização:**

Numa só passagem, é brochado um quadrado interno.

Descrição técnica

pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo	1200 kg
Comprimento de brochagem em aço	9 - 26 mm
Comprimento da agulha	203 mm
Furo de saída H8	8,4 mm
Óleo de corte	HSS
Tipo de produto	Ferramenta de brochagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Grafite, GFK, CFK	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		