


## Gama de ferramentas de fixação, Medida nominal das ranhuras em T/rosca: 18/M16mm



### Dados do pedido

Número do pedido	375405 18/M16
GTIN	4020772083625
Classe de artigo	35A

### Descrição

**Modelo:**

Consiste em vários elementos de fixação necessários para a fixação rápida de ferramentas, dispositivos ou peças de trabalho em mesas de ranhuras em T. Todas as peças são feitas de aço temperado e podem ser encomendadas separadamente.

**Material fornecido:**

Chave combinada, pasta para parafusos, caixa de madeira

**Material fornecido:**

Parafusos de ranhura em T n.º 375300, DIN 787: 4 un./ 100 mm;

4 un./ 160 mm;

2 un./ 63 mm

Pinos roscados n.º 375380 DIN 6379: 4 un./ 125 mm

Garra de aperto com dentes trapezoidais n.º 372000 DIN 6314 Z: 4 un./ 18x125

porcas altas n.º 375385 DIN 6330 B: 6 un.

Porcas de extensão n.º 375395: 4 un.

Bases de aperto universais n.º 372200: 4 un./ tam. 2;

4 un./ tam. 3

Arruela cônica forma em G n.º 375360 DIN 6319 G: 6 un.

Mordentes de aperto fundo n.º 375110: 4 un./ Tam. 18

Suporte de garra de aperto com mola n.º 370850: 4 un./ Tam. 18

Limpa ranhuras em T n.º 375512: 1 un./ Tam. 1

## Descrição técnica

Medida nominal das ranhuras em T	18 mm
Comprimento da caixa de madeira	510 mm
Altura de fixação, fixação quádrupla	2 - 160 mm
Largura da caixa de madeira	415 mm
Rosca	M16
Altura da caixa de madeira	50 mm
Altura de fixação, fixação dupla	2 - 270 mm
Tipo	6530
Tipo de produto	Elemento de fixação