

DNMG 150604, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	250796 PV720
GTIN	4960664724604
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 490 m/min
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	PG
Tipo	PV720
Profundidade de corte a_p	1 - 4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar