

DNMG 150608, Tipo: PV720**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250697 PV720 |
| GTIN | 4960664724581 |
| Classe de artigo | 25E |

Descrição técnica

| | |
|---|-----------------|
| Condição de corte | contínuo |
| Profundidade de corte a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Tipo | PV720 |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 110 - 520 m/min |
| Raio do canto | 0,8 mm |
| Avanço f | 0,05 - 0,3 mm/U |
| Quebra-aparas | PQ |
| Aplicação principal | P |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Óleo de corte | Cermet |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 |
| Número de trocas/cortes | 4 |

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar