

VNMG 160404, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tipo	PV720
Quebra-aperas	PQ
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 520 m/min
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160404
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar