

VNMG 160408, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 520 m/min
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	PV720
Quebra-aperas	PQ
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar