

**WNMG 080408, Tipo: PV720****Dados do pedido**

Número do pedido	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Quebra-aperas	HQ
Avanço f	0,07 - 0,3 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	110 - 490 m/min
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	PV720
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar