

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	114008 13
GTIN	4062406877262
Classe de artigo	11Q

## Descrição

### Modelo:

Os chanfros são nitrurados. Particularmente estável e robusta devido ao **diâmetro de núcleo reforçado**. Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade. Ponta de centragem precisa. Haste **também tem 3 superfícies de aperto** para utilização em mandril com 3 mordentes.

- **Ideal para a produção de furos exatos em chapas, tubos e perfis.**
- **Marcação segura sem centragem ou centragem inicial – mesmo em superfícies curvas – graças à inovadora ponta de centragem.**
- **A perfuração oblíqua é possível sem quaisquer problemas após a penetração do material pelo primeiro nível da ponta da broca.**
- **Perfuração com um esforço significativamente menor do que com as brocas convencionais DIN 338-HSS – até um diâmetro de 13 mm diretamente no berbequim aparafusador sem fio.**
- **Bloqueio de formato estável e seguro em mandril de 3 braços.**
- **Uso universal num amplo espectro de materiais, incluindo plástico, madeira e acrílico sem rasgar ou estilhaçar.**
- **Sem trepidação ou enganchamento da broca – mesmo em material de paredes finas.**
- **Saída do furo livre de rebarbas.**
- **Ideal para extração de pinos e rebites.**

Com geometria das arestas de corte especial, também para uso em aços inoxidáveis.

### Recomendação:

#### Profundidade máxima de perfuração:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

## Descrição técnica

Comprimento dos canais de aparas $L_c$	101 mm
Norma	DIN 338

profundidade de perfuração máxima recomendada $L_2$	81,5 mm
Avanço $f$ em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/U
Comprimento total $L$	151 mm
Tolerância de $\varnothing$ nominal	h8
$\varnothing$ nominal $D_c$	13 mm
Ângulo da ponta	118 grau
Número de arestas de corte $Z$	2
$\varnothing$ haste $D_s$	13 mm
Haste	Haste com três faces tensoras
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E
Tipo	INOX
Refrigeração interior	não
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Broca espiral

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		

Óleo	adequado
máximo a molhado	adequado