



## Dados do pedido

Número do pedido	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Aplicação principal	P
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Quebra-aperas	GK
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	contínuo
Tipo	PV720
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 270 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar