



Suporte para pontas de alisamento com diamante Cabeça fixa universal, Tamanho da haste: 10-16



Dados do pedido

Número do pedido	291401 10-16
GTIN	4030741933462
Classe de artigo	29M

Descrição

Versão:

Cabeça de ferramenta fixa (pino roscado na haste para correção do ângulo livre).

Vantagem:

Qualidade de superfície $R_z < 1 \mu\text{m}$ possível.

Utilização:

Para processamento de materiais até 65 HRC. Ideal para processamento de superfícies com contornos contínuos complexos.

Para alisamento de **contornos ininterruptos** (convexos, côncavos, cilíndricos, cónicos).

Material fornecido:

Tamanho da haste 10 com adaptador de haste 12 mm × 12 mm e 16 mm × 16 mm.

Atenção:

As pontas alisadoras de diamante têm de ser encomendadas em separado!

Nota:

As recomendações de aplicação detalhadas encontram-se no manual de instrução fornecido.

Descrição técnica

Tamanho da haste	10 - 16 mm
------------------	------------

Ficha de dados

Tipo de produto

Ferramenta com cilindro
de compressão liso