



## Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm ou polegadas): 1,85



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 122776 1,85   |
| GTIN             | 4062406920296 |
| Classe de artigo | 12F           |

### Descrição

#### Versão:

**As arestas de corte principais retas** e um **perfil especial de ranhuras** garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Até Ø 1,9 com polimento de 4 superfícies, a partir de Ø 2 com polimento de superfície cônica.

#### Nota:

Comprimento dos canais de aparas  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.

Forma **HB**: encomendar com **n.º 122777**.

Forma **HE**: encomendar com **n.º 122778**.

### Descrição técnica

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Comprimento total L                                 | 50 mm      |
| profundidade de perfuração máxima recomendada $L_2$ | 12,2 mm    |
| Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>             | 0,07 mm/U  |
| Comprimento dos canais de aparas $L_c$              | 15 mm      |
| Ø haste $D_s$                                       | 4 mm       |
| Norma                                               | DIN 6537 L |
| Ø nominal $D_c$                                     | 1,85 mm    |
| Tolerância de Ø nominal                             | h7         |

## Ficha de dados

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Número de arestas de corte Z | 2                  |
| Série                        | Pro Steel          |
| Revestimento                 | TiAlN              |
| Material de corte            | VHM                |
| Versão                       | 6×D                |
| Ângulo da ponta              | 140 grau           |
| Haste                        | DIN 6535 HA com h6 |
| Refrigeração interior        | sim, com 25 bar    |
| Estratégia de maquinagem     | HPC                |
| Seminorma                    | sim                |
| Anel colorido                | verde              |
| Tipo de produto              | Broca espiral      |

## Dados de utilizador

|                              | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio           | condicionalmente adequado |                |            |
| Alumínio (apara curta)       | condicionalmente adequado |                |            |
| Alumínio > 10% Si            | condicionalmente adequado |                |            |
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | condicionalmente adequado |                |            |
| GG                           | adequado                  |                |            |
| GGG                          | adequado                  |                |            |
| Uni                          | adequado                  |                |            |
| máximo a molhado             | adequado                  |                |            |

## Ficha de dados

mínimo a molhado

adequado