


Garant**Calha de base, Tipo: 440****Dados do pedido**

Número do pedido	361115 440
GTIN	4045197848963
Classe de artigo	310

Descrição**Modelo:**

Totalmente temperado e retificado. Escala cortada a laser para pré-posicionamento dos módulos de aperto. Ranhura lateral para grampos de fixação e ranhuras transversais para alinhamento na mesa da máquina.

O tensor de 5 eixos é montado modularmente. Os principais componentes são os módulos de fixação n.º 361105 – 361110, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120 e mordentes superiores n.º 361123 – 361137.

Indicado para:

Módulos de fixação n.º 361105 a 361110.

Acessórios especiais:

Garras de aperto n.º 361165, placa adaptadora para GARANT ZeroClamp n.º 361170, pino de aperto n.º 360025 tam. 18M16 e tam. 18M16/138.

Instrução:

As porcas deslizantes adequadas podem ser encontradas no n.º 375365.

A partir do tamanho 650, os furos GARANT ZeroClamp estão disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Comprimento L	442 mm
Número de furos ZC	5
Altura H	40 mm
Largura B	100 mm
Peso	10,5 kg

adequado para o código de cor	Xpent0
Série	Xpent
Versão	Sistema de fixação de ponto zero
Tipo de produto	Dispositivo auxiliar de alinhamento

Acessórios

Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 18M16	360025 18M16
Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 18M16/138	360025 18M16/138
Garra de aperto Tipo CS0	361165 CS0
Garra de aperto Tipo CS1	361165 CS1
Placa adaptadora para tipo 440	361170 440
Porca de fenda escalonada retificada Medida da ranhura b1 da máquina 10	375365 10
Porca de fenda escalonada retificada Medida da ranhura b1 da máquina 12	375365 12
Porca de fenda escalonada retificada Medida da ranhura b1 da máquina 14	375365 14
Porca de fenda escalonada retificada Medida da ranhura b1 da máquina 16	375365 16
Porca de fenda escalonada retificada Medida da ranhura b1 da máquina 18	375365 18
Porca de fenda escalonada retificada Medida da ranhura b1 da máquina 22	375365 22
Porca de fenda escalonada retificada Medida da ranhura b1 da máquina 24	375365 24
Porca de fenda escalonada retificada Medida da ranhura b1 da máquina 28	375365 28