


Garant**Fresa de MDI HPC, ZOX, Ø f8 DC: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	202548 8
GTIN	4045197271785
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:**

Fresa de desbaste estável **sem** dentado no cordão.

Com núcleo forte, **cavidades especiais para aparas e grandes espaços entre dentes polidos.**

Utilização:

Para trabalhos fresagem de desbaste muito exigentes na superfície da peça de trabalho.

Descrição técnica

Projeção L_1 incl. exposição	25 mm
Ø de exposição D_1	7,4 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,2 mm
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta	0,06 mm
Ø das lâminas D_c	8 mm
Forma da haste	HA
Número de dentes Z	4
Avanço f_z para corte de bordas em alumínio de apara curta	0,08 mm
Ø haste D_s	8 mm
Comprimento total L	63 mm
Comprimento da lâmina L_c	16 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical

Ficha de dados

Haste	DIN 6535 HA com h6
Tolerância de Ø nominal	f8
Qualidade de balanceamento com haste	G 2,5 com HA
Ângulo espiral	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	ZOX
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,5 \times D$ ao reborder
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Híbridos	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Ar ~~condicionalmente adequado~~

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/202548-8>