


Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 09T308, para acabamento, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Tipo	HB7010-1
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Quebra-aperas	SS
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar