

Garant**Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 16,01-Xmm****Dados do pedido**

Número do pedido	122480 16,01-X
GTIN	4067263000723
Classe de artigo	11E

Descrição**Modelo:**

Especialmente concebida para a maquinagem de **ligas à base de titânio e níquel**. Com revestimento TiAlSiN ultra suave de alto desempenho resistente ao desgaste para uma **longa vida útil longa** com uma **qualidade de perfuração ideal** e **formação de rebarbas muito reduzida**.

Instrução:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.

Forma **HB**: encomendar com **n.º 122481**.

Forma **HE**: encomendar com **n.º 122480** e **129100HE**. Tempo de entrega: 7 semanas de trabalho

Produção especial específica do cliente: Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de +/-10% (pelo menos, 1 unidade).

Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades

Descrição técnica

Comprimento total L	123 mm
Ø haste D_s	18 mm
Tolerância de Ø nominal	m7
Comprimento dos canais de aparas L_c	73 mm
Número de arestas de corte Z	2
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	46 mm

Norma	DIN 6537
área de Ø	16,01 - 18 mm
Revestimento	TiAlSiN
Óleo de corte	VHM
Versão	4×D
Ângulo da ponta	140 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem	HPC
Seminorma	sim
Anel colorido	cor de rosa
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
Inconel	adequado		
máximo a molhado	adequado		