

Garant**Fresa de chanfrar GARANT Softcut HSI, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 16/3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Ferramenta de chanfradura de alto desempenho para processamento para a frente e para trás.

Instrução:

$D_{m\acute{a}x}$ ao utilizar com pastilhas de corte reversíveis $r = 0,4$ mm.

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

Descrição técnica

Ø da haste D_s h6	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SO.T 0836..
Número de arestas de corte Z	3
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Comprimento total L_{tot}	110 mm
Ø D	16 mm
Ø de chanfragem máximo $D_{m\acute{a}x}$	26,3 mm
Projeção L_1	35 mm
Série	Softcut®
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de chanfragem para trás	45 grau

Ângulo de ajuste κ	45 grau
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219863
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP