

## Ficha de dados

**Garant**

### Rebarbadora de MDI 30°, sem revestimento, Ø h6 DC: 1



#### Dados do pedido

Número do pedido	208150 1
GTIN	4045197854698
Classe de artigo	11X

#### Descrição

##### Versão:

Tolerância: **Medida S = ±0,1 mm, ângulo da ponta ±10 minutos de ângulo.**

Com um ângulo de hélice especial, com corte suave.

##### Utilização:

Ideal para **chanfrar e rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

#### Descrição técnica

Haste	DIN 6535 HA com h6
Avanço $f_z$ em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,005 mm
Número de dentes Z	3
Ø haste D <sub>s</sub>	3 mm
Comprimento total L	50 mm
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	1 mm
Medida S	1,8 mm
Ângulo do chanfro de canto	75 grau
Fresagem de chanfros	15 grau
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N

## Ficha de dados

Tolerância de Ø nominal	h6
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cónico	30 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Rebarbadora

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		