



## Manga abrasiva (CER) grão 40 grosso, Ø do casquilho×largura do casquilho: 30X30



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 553790 30X30  |
| GTIN             | 4027497456192 |
| Classe de artigo | 53L           |

### Descrição

#### Versão:

**O casquilho de lixa é mantido no lugar pela dilatação do corpo de borracha a altas velocidades.** O casquilho pode ser utilizado em toda a sua largura, é antideslizante e rápido e fácil de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da ranhura). Apenas compatível com sistemas de suporte de casquilhos de lixa com lixação de superfície.

Em material resistente a rasgos, com aglomerado total de resina sintética, com uma longa vida útil e boa aderência do grão. Não é adequado para utilização com óleos de arrefecimento.

#### **Grão de cerâmica (CER).**

#### **Utilização:**

Os casquilhos de lixa são usados principalmente para trabalhos de retificação de superfícies que requerem mais processamento do material, mesmo nas arestas.

#### **Indicado para:**

Suporte de casquilhos de lixa n.º 553600.

### Descrição técnica

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Largura do casquilho | 30 mm |
|----------------------|-------|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Granulometria        | 40                  |
| Ø do casquilho       | 30 mm               |
| Grau de finura       | grosso              |
| Abrasivo             | Corindo de cerâmica |
| Abreviatura abrasivo | Cerâmica            |
| Forma do casquilho   | cilíndrico          |
| Tipo de produto      | Manga abrasiva      |

### Dados de utilizador

|                              | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | condicionalmente adequado |                |            |
| Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Aço < 55 HRC                 | adequado                  |                |            |
| Aço < 60 HRC                 | adequado                  |                |            |
| Aço < 67 HRC                 | adequado                  |                |            |
| INOX                         | adequado                  |                |            |
| Ti                           | adequado                  |                |            |
| GG(G)                        | adequado                  |                |            |
| CuZn                         | adequado                  |                |            |
| Plástico, GFK                | adequado                  |                |            |
| Madeira                      | adequado                  |                |            |
| seco                         | adequado                  |                |            |

### Acessórios

Suporte de manga abrasiva com fenda, eixo - 6 mm Ø da cabeça x comprimento da cabeça 30X30

553600 30X30