

Garant**Rebarbadora de MDI 30°, sem revestimento, Ø h6 DC: 3****Dados do pedido**

Número do pedido	208150 3
GTIN	4045197859204
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:**Tolerância: **Medida S = $\pm 0,1$ mm, ângulo da ponta ± 10 minutos de ângulo.**

Com um ângulo de hélice especial, com corte suave.

Utilização:Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.**Descrição técnica**

Número de dentes Z	3
Ø haste D _s	3 mm
Comprimento total L	50 mm
Ø das lâminas D _c	3 mm
Medida S	5,6 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Avanço f _z em aço < 900 N/mm ²	0,01 mm
Ângulo do chanfro de canto	75 grau
Fresagem de chanfros	15 grau
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N

Ficha de dados

Tolerância de Ø nominal	h6
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	30 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Rebarbadora

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		