


Estante suplementar para paletes, Profundidade 1100 mm, Altura: 2500**Dados do pedido**

Número do pedido	991227 2500
GTIN	4058255110346
Classe de artigo	96P

Descrição**Versão:**

Estante básica composta por 2 estruturas de perfil com respectivamente 4 ancoragens ao solo e 2 ou 3 pares de longarinas. **Estante adicional** composta por 1 estrutura de perfil com 4 ancoragens ao solo e 2 ou 3 pares de longarinas. Para níveis adicionais, ver Acessórios.

Longarinas tipo EGN 120×50×1,5.

Descrição:**Medidas da estrutura:****Comprimento total da estante:**

Para as estruturas de suporte S610-M18-U e S625-A18:

comprimento nominal + número de suportes × 86 mm (para S610-M18-U)

comprimento nominal + número de suportes × 110 mm (bei S625-A18).

Pintura:

Suportes semelhantes a azul sinalização RAL 5017, longarinas laranja puro RAL 2004, **revestido a pó.**

Nota:

- **Para pisos irregulares, recomendam-se calços adicionais.**
- **A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.**
- **Para a placa de base deve ser observada uma distância mínima de 100 mm das estruturas de suporte em relação a paredes ou partes de edifícios.**

Na montagem das longarinas, deve-se prestar atenção para o **suporte exterior sobressair pelo menos 500 mm do último nível de armazenamento**. Dentro da fila de estantes é suficiente que sobressaia 100 mm.

Disposições técnicas para a montagem de uma estante de paletes conforme BGR 234:

- **Em passagens e vias de circulação, os suportes exteriores têm de ser pelo menos 500 mm mais altos que o nível de armazenamento superior.**
- **As travessias e superestruturas têm de ser equipadas com uma placa fechada (p. ex., prancha de aglomerado).**
- **A altura útil de passagem tem de ser de pelo menos 2100 mm.**
- **Nos suportes exteriores e nas passagens têm de ser montados cantos de proteção anticolisão.**
- **As estantes individuais isoladas devem ser protegidas na parte de trás com painéis traseiros de grade (contra a queda dos bens armazenados).**
- **Devem ser colocadas placas indicadoras da capacidade de carga em cada fila de estantes.**
- **Qualidade do betão: pelo menos C20/25 conforme EN 206-1 (DIN 1045-2); espessura mínima do betão de 200 mm.**
- **Se a distância entre as paletes na estante dupla for inferior a 100 mm, devem ser instaladas proteções contra deslocação.**

Outras indicações para o planeamento e a configuração:

- **Um dado importante é o comprimento de flambagem (K) = a distância máxima entre o chão e a aresta superior do 1.º nível de longarinas. Este serve para calcular o tipo de suporte usado.**
- **Por cima da mercadoria deve ser sempre planeada uma distância de aprox. 100 mm até ao seguinte nível de armazenamento ou ao teto do pavilhão.**
- **Altura de elevação da unidade de comando: aresta superior da longarina superior mais 200 mm.**

Os nossos dados técnicos não se aplicam a superfícies betuminosas ou que contenham magnesite, pavimentos em pedra e betão compactado.

Descrição técnica

Largura do compartimento	2700 mm
Montagem pelo cliente	sim
Montagem por encaixe	sim
Carga do módulo (3 módulos com 2 pares de travessas por módulo)	6930 kg
Número de suportes de estante	1
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação	2810 mm
Carga da prateleira	3060 kg
Acesso à estante	de ambos os lados

Estrutura da estante	Prateleira adicional
Número de espaços para paletes por módulo	9
Tipo de travessa	EGN 120×50×1,5
Perfil da armação	S625-A18
Altura	2500 mm
Número de níveis de armazenamento	3
Profundidade	1100 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	3060 kg
Alojamento de paletes com capacidade de carga	1020 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe	50 mm
Modelo de montagem	Estante de encaixe
Seleção da cor	RAL 5010, 2004
Atributo do nome do produto	Profundidade 1100 mm
Tipo de produto	Estante para paletes

Acessórios

Moldura tipo S625-A18 Altura 2500	991323 2500
Cavilha de bloqueio para montantes	991331
Par de montantes EGN-DUO 120×50 Comprimento da travessa 2700	991346 2700
Fixação ao solo para estruturas de porta-paletes	991470
Calços para estruturas de estantes para paletes Conjunto de 5 peças Tipo 5	991481 5